

P-250iB/15 (Poignet creux)




Charge admissible
au poignet: **15 kg**



Rayon:
2800 mm

Axes	Répétabilité (mm)	Masse unité mécanique (kg)	Rayon (°)						Vitesse de mouvement(°/s)						J4 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)	J5 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)	J6 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)
			J1	J2	J3	J4	J5	J6	J1	J2	J3	J4	J5	J6			
6	± 0.07	530	320	280	330	1080	1080	1080	160	160	160	375	430	545	65/3	55/2.1	11.5/0.35

Enveloppe de travail



L'enveloppe de travail peut être limitée en fonction de l'angle de montage!



Robot

	P-250iB/15
Empreinte au sol [mm]	560 x 500
Fixation au sol	•
Fixation à l'envers	•
Fixation au mur	•
Fixation en angle	•



Contrôleur

	R-30iB Plus
Armoire Open Air	-
Armoire Mate	-
Armoire Taille A	•
Armoire Taille B	-
iPendant Touch	•
Option boîtier ISTP pour iPendant	-

Raccordements électriques

Tension 50/60Hz triphasée [V]	380-575
Tension 50/60Hz monophasée [V]	-
Consommation d'énergie moyenne [kW]	3.5

Services intégrés

Signaux entrée/sortie intégrés sur l'axe 3 [prise EE]	-
Alimentation d'air intégrée	-

Environnement

Niveau sonore [dB]	< 86.4
Température ambiante [° C]	0-45

Protection

Certification en zone explosive	*5
---------------------------------	----

*5) ATEX cat. certifiée II groupes 2G et 2D

• Standard ○ Sur demande - Non disponible () avec option matériel ou logiciel