

P-50iB/10L (Bras long, Poignet creux)




Charge admissible
au poignet: **10 kg**



Rayon:
1800 mm

Axes	Répétabilité (mm)	Masse unité mécanique (kg)	Rayon (°)						Vitesse de mouvement(°/s)						J4 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)	J5 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)	J6 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)
			J1	J2	J3	J4	J5	J6	J1	J2	J3	J4	J5	J6			
6	± 0.05	364	320	240	404	1080	1080	1080	140	140	160	375	430	545	43.35/1.954	36.86/1.413	4.90/0.025

Enveloppe de travail



L'enveloppe de travail peut être limitée en fonction de l'angle de montage!



Robot

	P-50iB/10L
Empreinte au sol [mm]	580 x 560
Fixation au sol	•
Fixation à l'envers	•
Fixation au mur	•
Fixation en angle	•



Contrôleur

	R-30iB Plus
Armoire Open Air	-
Armoire Mate	•
Armoire Taille A	-
Armoire Taille B	-
iPendant Touch	•
Option boîtier ISTP pour iPendant	-

Raccordements électriques

Tension 50/60Hz triphasée [V]	200-230
Tension 50/60Hz monophasée [V]	-
Consommation d'énergie moyenne [kW]	0.8

Services intégrés

Signaux entrée/sortie intégrés sur l'axe 3 [prise EE]	-
Alimentation d'air intégrée	-

Environnement

Niveau sonore [dB]	< 88.7
Température ambiante [° C]	0-45

Protection

Certification en zone explosive	*5
---------------------------------	----

*5) ATEX cat. certifiée II groupes 2G et 2D

• Standard ○ Sur demande - Non disponible () avec option matériel ou logiciel